


Szybkozłączka przegrodowa SCK-PK-9-KU

Numer produktu: 9390

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	8 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przegroda
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	do końcówki nasadkowej, średnica wew. przewodu 9 mm, z nakrętką kołpakową
Przyłącze pneumatyczne 2	do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 9 mm z nakrętką
Materiał nakrętki kołpakowej	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał nakrętki	POM
Materiał - złącze	POM