


Szybkozłączka przegrodowa SCK-PK-4

Numer produktu: 9421

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	3.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przegroda
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Przylącze pneumatyczne 1	do przewodu o średnicy zewn. 6 mm do końcówki nasadkowej, średnica wewn. przewodu 4 mm, z nakrętką kołpakową
Przylącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 6 mm do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 4 mm z nakrętką
Materiał nakrętki kołpakowej	Stop aluminium, anodowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana
Materiał - złącze	Stop aluminium, anodowany