

Dławik-tłumik hałasu GRU-3/8-B

Numer produktu: 9518

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego zaworu dławiącego
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Przylącze pneumatyczne 1	G3/8
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...1700 l/min
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...70 °C
Waga produktu	55 g
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał części z gwintem	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby do regulacji	Poliamid