

Zawór kulowy QH-3/4

Numer produktu: 9544

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	2/2 bistabilny
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/4
Sposób uruchamiania	ręczne
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	21000 l/min
Średnica nominalna	20 mm
Materiał obudowy	Mosiądz
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Spełnia normę	ISO 228-1
Konstrukcja	Zawór kulowy
Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN	30
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Medium	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [·:·:·] Gazy obojętne Woda - brak pary wodnej Ciecze neutralne inne media przepływowe na życzenie
Temperatura medium	-20 °C...150 °C
Waga produktu	610 g
Materiał uszczelnień	FPM PTFE
Materiał kuli	Mosiądz, chromowany
Materiał wałka	Mosiądz