

Głowica widelkowa SG-M42X2

Numer produktu: 9582

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M42X2
Spełnia normę	ISO 8140
Przylącze gwintowane	Gwint wewnętrzny M42x2
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi przekracza 1% masy. Wyjątkiem są płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	7520 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał widełek	Stal ocynkowany
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana