

Nypel podwójny E-G1/4-1/4NPT

Numer produktu: 9631

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	7.95 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1	11 Nm
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 2	12 Nm
Znamionowy moment dokręcenia	9.05 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	19.06 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	1/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS