

Nypel podwójny E-G1/2-1/2NPT

Numer produktu: 9633

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	14.3 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1	40 Nm
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 2	28 Nm
Znamionowy moment dokręcenia	47.9 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	47.68 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	1/2 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS