


Zawór krótkiego impulsu VLK-3-PK-3

Numer produktu: 9639

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	2.5 mm
Ciśnienie robocze	2.5 bar...8 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	90 l/min
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	170 g
Typ mocowania	na ramie montażowej
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy