


# Zawór szybkiego odpowietrzania SE-1/4-B

Numer produktu: 9686

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzanie
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Typ mocowania	wkręcane
Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	1200 l/min
Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	960 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-20 °C...75 °C
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Średnica nominalna	7 mm
Pozycja montażu	dowolny
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C...75 °C
Waga produktu	100 g
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Materiał uszczelnień	NBR