


Zawór szybkiego odpowietrzania SE-3/8-B

Numer produktu: 9687

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzanie
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Typ mocowania	wkręcane
Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2760 l/min
Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2880 l/min
Ciśnienie robocze	0.2 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-20 °C...75 °C
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Średnica nominalna	11 mm
Pozycja montażu	dowolny
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C...75 °C
Waga produktu	125 g
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR