

Inserção do indicador MCL-230AC

Número de referência: 10001

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	12 g
Ligação elétrica	Tipo A Conectores De acordo com EN 175301-803
Voltagem de funcionamento nominal CA	230 V
Frequência da rede de distribuição	50 Hz...60 Hz
Flutuações permissíveis da tensão	-20% / +15%
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	Reforçado com PA6