

Válvula de controlo do fluxo de escape do ar GRE-1/4

Número de referência: 10352

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de controlo de pressão acústica
Seleção da função adicional	Com silenciador
Conexão pneumática 1	G1/4
Elemento de ajustamento	Parafuso com cabeça ranhurada
Tipo de montagem	Aparafusar
Taxa de fluxo nominal padrão na direção de controlo do fluxo	996 l/min
Taxa de fluxo padrão 6->0 bar	0 l/min...996 l/min
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Posição de montagem	Qualquer um
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...70 °C
Peso do produto	25 g
Material do punhão aparafusado	Liga de alumínio forjada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material do parafuso de ajuste	Latão