


Válvula acionada por micro-haste SO-3-PK-3-B

Número de referência: 10403

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	3/2 vias, solenoide simples, aberto
Tipo de atuação	Mecânico
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	60 l/min
Porta de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Método de reposição	Mola mecânica
Largura nominal	1.8 mm
Tipo de controlo	Direto
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força de atuação	6 N
Peso do produto	7 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Material da caixa	Latão POM