


Silenciador do filtro LFU-1/2

Número de referência: 10494

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Taxa de fluxo relativa à atmosfera	6000 l/min
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de montagem	Aparafusar
Conexão pneumática	G1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS