


Conectores
NECU-S-M8G4-C2
Número de referência: 1068198

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61076-2-104
Durabilidade de contacto	100
Saída do cabo	Direto
Peso do produto	9.1 g
Ligação elétrica 1, desenho	Redondo
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Conectores
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	M8 x1 programado com A de acordo com EN 61076-2-104
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Trava tipo parafuso com AF 9
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Terminal do parafuso
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...30 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	4 A
Resistência a sobretensão	0.8 kV
Diâmetro do cabo	3.5 mm...5 mm
Secção cruzada do condutor nominal	0.14 mm²...0.5 mm²
Nível de proteção	IP67
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Preto
Material da trava tipo parafuso	Latão niquelado
Material dos contactos do pino	Latão, dourado