


# Válvula de alavanca oscilante RW/O-3-PK-3

Número de referência: 10750



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 3/2 vias, solenoide simples, aberto/fechado         |
| Tipo de atuação                                                    | Mecânico                                            |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 80 l/min                                            |
| Porta de trabalho pneumática                                       | PK-3                                                |
| Pressão operacional                                                | 0 bar...8 bar                                       |
| Construção                                                         | Assento axial                                       |
| Largura nominal                                                    | 2.5 mm                                              |
| Tipo de controle                                                   | Direto                                              |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:::-] |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Temperatura ambiente                                               | -10 oC...60 oC                                      |
| Tipo de montagem                                                   | Pelo orifício de passagem                           |
| Conexão pneumática 1                                               | PK-3                                                |
| Conexão pneumática 2                                               | PK-3                                                |
| Conexão pneumática 3                                               | PK-3                                                |
| Material de vedações                                               | NBR                                                 |
| Material da caixa                                                  | POM                                                 |