

União para tubo com espião RTU-PK-1/8"-3

Cód. do item: 10884

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	1.5 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 °F...140 °F
Material corpo	Latão