

Válvula de retenção H-1/4-B

Número de referência: 11689

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Tipo de montagem	Aparafusar
Pressão operacional	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posição de montagem	Qualquer um
Taxa de fluxo nominal padrão 1->2 (6-5)	1000 l/min
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Meio de controlo	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Torque de aperto máx.	11 Nm
Peso do produto	25.4 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR