

# Conector terminal KSV6-PK-6

Número de referência: 117945

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	5.3 mm
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--:]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática	Para tubos de diâmetro externo 8 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS