

Mordente
BUB-HGPD-80

Número de referência: 1180954

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Peso do produto por mordente	2170 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e manga central
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da peça em bruto	Liga de alumínio forjada