

Válvula solenóide JMUH-5/2-D-1C-VI



Código da peça: 119665

FESTO

para terminal de válvulas

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias, monoestável
Largura	42 mm
Pressão de trabalho	-0,9 ... 8 bar
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Tipo de reposição	mola mecânica
Dímetro nominal	9,5 mm
Princípio de vedação	não temperado
Acionamento auxiliar manual	Pulsante
Tipo de pilotagem	direto
Sentido do fluxo	não reversível
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, grau de filtração 40 µm, lubrificado ou não
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	Base de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-2
Conexão pneumática 2	Base de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-2
Conexão pneumática 3	Sub-base
Conexão pneumática 4	Base de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-2
Conexão pneumática 5	Sub-base