



# Válvula solenóide JMUH-5/2-D-2C-VI

Código da peça: 120359

FESTO

para terminal de válvulas

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias, monoestável
Largura	54 mm
Pressão de trabalho	-0,9 ... 16 bar
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Tipo de reposição	mola mecânica
Diâmetro nominal	13,5 mm
Princípio de vedação	não temperado
Acionamento auxiliar manual	Pulsante
Tipo de pilotagem	direto
Sentido do fluxo	reversível
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 50 µm Ar comprimido filtrado, lubrificado, grau de filtração 50 µm
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	Base de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-2
Conexão pneumática 2	Base de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-2
Conexão pneumática 3	Sub-base
Conexão pneumática 4	Base de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-2
Conexão pneumática 5	Sub-base