

Tubo plástico PU-13-SW

Número de referência: 12133

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	17.6 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	83 mm
Diâmetro interior	13 mm
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-35 oC...60 oC
Peso do produto por comprimento	0.133 kg/m
Conexão pneumática	Para a conexão dentada com diâmetro interno de 13 mm com porca de capa
Cor	Preto
Dureza da margem	A 86 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-U(PU)