

# Acoplamento rápido EAMC-30-35-8-12

Número de referência: 123043

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	8 mm
Diâmetro do suporte 2	12 mm
Tamanho	30
Comprimento nominal	35 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	6.1 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	8.2 Nm
Peso do produto	45 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS