


**Amortecedores**  
**YSRW-DGC-40/50-B**  
Número de referência: 1232870

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tamanho                                | 40<br>50                                     |
| Amortecimento                          | Auto-ajustável<br>Curva característica suave |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                  |
| Detecção de posição                    | Sem                                          |
| Velocidade máx. de impacto             | 3 m/s                                        |
| Modo de funcionamento                  | Arranque<br>Atuação simples                  |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão              |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...80 oC                               |
| Tipo de montagem                       | Com porca de travamento                      |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                   |
| Material da biela                      | Aço de alta liga                             |