


# Base de apoio VABS-C8-12XB-QX-DB

Número de referência: 1236028

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Largura                                        | 24 mm                          |
| N.º máx. de posições da válvula                | 1                              |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)         | 0 - Sem resistência à corrosão |
| Em conformidade com LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L              |
| Torque de aperto máx. para montagem da válvula | 0.48 Nm...0.72 Nm              |
| Torque de aperto máx. para montagem em parede  | 1.3 Nm                         |
| Peso do produto                                | 30 g                           |
| Conexão de ar piloto 12/14                     | Preparado para cartucho        |
| Conexão pneumática 1                           | Preparado para cartucho        |
| Conexão pneumática 3                           | Preparado para cartucho        |
| Conexão pneumática 5                           | Preparado para cartucho        |
| Observação sobre os materiais                  | Em conformidade com a RoHS     |
| Material do guia do coletor                    | Reforçado com PA               |