

# Conexão tipo clique NPKA-D-G18-Q6-P10

Número de referência: 1243489

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                             | Valor                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                    | Padrão                                                                          |
| Largura nominal                            | 4 mm                                                                            |
| Profundidade de inserção do tubo           | 25.8 mm                                                                         |
| Tipo de vedante no perno aparafusado       | Anel vedante                                                                    |
| Posição de montagem                        | Qualquer um                                                                     |
| Tamanho da embalagem                       | 10                                                                              |
| Construção                                 | Princípio Push-Pull                                                             |
| Pressão operacional                        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi               |
| Observação sobre a pressão operacional     | Água: máx. 0,6 MPa a 0-50 °C                                                    |
| Meio de funcionamento                      | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Água (líquida, sem gelo) |
| Nota sobre o meio operacional/controlo     | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo                          |
| Em conformidade com LABS                   | VDMA24364-B2-L                                                                  |
| Alimentação segura                         | Ver informação complementar do material                                         |
| Temperatura ambiente                       | -10 oC...60 oC                                                                  |
| Torque de aperto máx.                      | 2 Nm                                                                            |
| Torque de aperto nominal                   | 1.25 Nm                                                                         |
| Tolerância para o torque de aperto nominal | ± 20%                                                                           |
| Peso do produto                            | 4.2 g                                                                           |
| Conexão pneumática 1                       | Rosca macho G1/8                                                                |
| Conexão pneumática 2                       | Para tubos com diâmetro externo de 6 mm                                         |
| Observação sobre os materiais              | Em conformidade com a RoHS                                                      |
| Material da caixa                          | PA66-GF30                                                                       |
| Material do vedante roscado                | NBR                                                                             |
| Material da manga                          | POM                                                                             |
| Material do vedante do tubo                | NBR                                                                             |