

Inserção do indicador MCL

Número de referência: 12611

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	13 g
Ligação elétrica	Tipo A Conectores De acordo com EN 175301-803
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Voltagem de funcionamento nominal CA	24 V
Frequência da rede de distribuição	0 Hz...60 Hz
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 15 %
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	Reforçado com PA6