



# Válvula pneumática VLHE-3-3/8

Código da peça: 12909

FESTO

normalmente fechada,  
Válvula solenóide para pressurização progressiva, para uso individual  
ou com unidades de conservação da série S.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Assento de válvula
Princípio de vedação	não temperado
Função de ar de escape	regulável
Acionamento auxiliar manual	Pulsante
Função de válvula	3/2 vias, fechada, monoestável
Pressão de trabalho	2 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	2.100 l/min
Tempo de comutação, desligado	19,5 ms
Tempo de comutação, ligado	8,5 ms
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação	com furo passante
Posição de instalação	Nos dois lados
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Conexão pneumática 3	G3/8
Diâmetro nominal	9 mm