


# Encaixe dentado em L LCN-3/8-PK-6

Número de referência: 12960

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	4.9 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel vedante
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2	Para tubos de diâmetro externo 8 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio Zinco fundido