



Válvula de deslize manual VBOH-32-G14

Número de referência: 1302994

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Solenóide duplo, 3/2 vias
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Tipo de atuação	Manual
Tipo de montagem	Instalação em linha Aparafusar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	1675 l/min
Largura nominal	8.4 mm
Pressão operacional	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dimensão da largura	31 mm
Informação da aplicação	Aparafuse apenas em acessórios com uma rosca cilíndrica. A montagem com roscas cónicas pode danificar o corpo e provocar bloqueios ou defeitos no casquilho.
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Cursor de comando
Tipo de controlo	Direto
Direção de fluxo	Reversível
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...80 °C
Força de atuação	45 N
Peso do produto	35 g
Material do punhão aparafusado	Liga de alumínio forjado, anodizada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR