

## União rápida QSM-3-100

Cód. do item: 130757

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                                      | Valor                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                             | Mini                                                                |
| Diâmetro nominal                                    | 1.9 mm                                                              |
| Posição de instalação                               | Indiferente                                                         |
| Formato                                             | Formato reto                                                        |
| Tamanho do recipiente                               | 100                                                                 |
| Estrutura                                           | Princípio Push-Pull                                                 |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Pressão de operação dependente da temperatura       | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Meio de operação                                    | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Observação sobre o meio de operação/controlado      | Funcionamento com lubrificação possível                             |
| Classe de resistência à corrosão KBK                | 1 - baixa resistência à corrosão                                    |
| Conformidade LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura ambiente                                | -10 °C...80 °C                                                      |
| Peso do produto                                     | 1.5 g                                                               |
| Conexão pneumática 1                                | para tubo flexível com Ø externo de 3 mm                            |
| Conexão pneumática 2                                | para tubo flexível com Ø externo de 3 mm                            |
| Cor anel de desengate                               | azul                                                                |
| Indicação sobre os materiais                        | Conformidade RoHS                                                   |
| Material corpo                                      | PBT                                                                 |
| Material do anel de desengate                       | POM                                                                 |
| Material de vedação do tubo flexível                | NBR                                                                 |
| Material braçadeira                                 | Aço inoxidável de alta liga                                         |