


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D32-42A-S1

Cód. do item: 1322179

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	49.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	10000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	0.28 kgmm²
Torque transmissível	1.1 Nm
Peso do produto	140 g
Código da interface do atuador	D32
Código da interface motor In	42A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS