


Conjunto de montagem axial EAMM-A-D40-57A-S1

Número de referência: 1322183

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	52 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	5.87 kgmm ²
Torque transmissível	6.5 Nm
Peso do produto	350 g
Código da interface, atuador	D40
Código da interface, Motor in	57A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS