


Módulo de fixação EV-15/40-4

Número de referência: 13289

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	4 mm
Área de fixação	15 x 40
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Atuação simples
Pressão operacional	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-20 oC...40 oC
Peso do produto	45 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática	M5
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do diafragma	TPE-U(PU)