

União rápida QS-V0-4

FESTO

Cód. do item: 132890



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	2.8 mm
Material de teste de fogo	UL94 V-0 (carcaça) UL94 V-0 (anel de desengate)
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	1
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Observação sobre pressão operacional	Água: máx. 0,6 MPa a no máx. 50 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-: Água (na forma líquida, sem gelo)
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	6.1 g
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Cor anel de desengate	Preto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PBT
Material de vedação do tubo flexível	NBR
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga Latão