

Conexão rápida roscada em T NPQP-T-R12-Q12-FD

Cód. do item: 133080

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	6.9 mm
Formato	Formato em T
Tamanho do recipiente	1
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.45 MPa -0.95 bar...4.5 bar -13.775 psi...65.25 psi
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Peso do produto	28 g
Tipo de fixação	Sextavado externo SW22
Conexão pneumática 1	Rosca macho R1/2
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Cor anel de desengate	branco transparente
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PP
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga