

# Conexão rápida em Y NPQP-Y-Q4-E-FD-P10

Cód. do item: 133119

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                      | Valor                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                             | Padrão                                                                  |
| Diâmetro nominal                                    | 2.6 mm                                                                  |
| Formato                                             | Formato em Y                                                            |
| Tamanho do recipiente                               | 10                                                                      |
| Estrutura                                           | Princípio Push-Pull                                                     |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...0.45 MPa<br>-0.95 bar...4.5 bar<br>-13.775 psi...65.25 psi |
| Pressão de operação dependente da temperatura       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi       |
| Meio de operação                                    | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Observação sobre o meio de operação/controle        | Funcionamento com lubrificação possível                                 |
| Classe de resistência à corrosão KBK                | 4 - altíssima resistência à corrosão                                    |
| Conformidade LABS                                   | VDMA24364-Zona III                                                      |
| Apropriado para indústria alimentícia               | Ver Informação de materiais ampliada                                    |
| Temperatura ambiente                                | -20 oC...60 oC                                                          |
| Peso do produto                                     | 6.5 g                                                                   |
| Conexão pneumática 1                                | para tubo flexível com Ø externo de 4 mm                                |
| Conexão pneumática 2                                | para tubo flexível com Ø externo de 4 mm                                |
| Cor anel de desengate                               | branco transparente                                                     |
| Indicação sobre os materiais                        | Conformidade RoHS                                                       |
| Material corpo                                      | PP                                                                      |
| Material braçadeira                                 | Aço inoxidável de alta liga                                             |