


Guia do coletor
VABM-C8-12E-G14-8-M1-L
Número de referência: 1361868

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	12 mm
N.º máx. de posições da válvula	8
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	0.6 Nm
Torque de aperto máx. para montagem em parede	5 Nm
Peso do produto	687 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada