

Roda livre
FLSR-25-L

Número de referência: 13778

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Direção de rotação	Rotação anti-horário
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque teórico em 6 bar	4.95 Nm
Peso do produto	500 g
Material da caixa	Alumínio fundido
Material da manga	Aço cementado
Material do eixo	Aço cementado