


Ventosa com conexão VASB-125-3/8-PUR-B

Número de referência: 1396067

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura da ventosa	25 mm
Largura nominal	7 mm
Diâmetro da ventosa	125 mm
Volume de sucção	307 cm ³
Diâmetro efetivo da ventosa	101.8 mm
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Formato da ventosa	Foles redondos, 1,5 convoluções
Pressão operacional	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Força de retenção na pressão operacional nominal	570 N
Peso do produto	294 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	G3/8
Cor	Azul
Dureza da margem	60 +/- 5
Material do punhão aparafusado	Zinco fundido
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	PUR