

# Base de apoio individual NAS-1/4-NPT-1A

Número de referência: 13994

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprimento                            | 24 mm                                                                                             |
| Pressão operacional                    | 16 bar                                                                                            |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Tipo de montagem, base de apoio        | Pelo orifício de passagem                                                                         |
| Conexão pneumática 1                   | NPT1/4-18                                                                                         |
| Conexão pneumática 2                   | NPT1/4-18                                                                                         |
| Conexão pneumática 4                   | NPT1/4-18                                                                                         |