


Conjunto da barreira de extremidade NEV-3DA/DB-NPT

Número de referência: 13997

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	190 mm
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem, base de apoio	Pelo orifício de passagem
Tipo de válvula de montagem	Aparafusar
Conexão pneumática 1	NPT1-11 1/2
Conexão pneumática 3	NPT1-11 1/2
Conexão pneumática 5	NPT1-11 1/2