

## Adição do contador PZA-A-B

Número de referência: 14992

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                             | Valor                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Construção                                 | Contador de sequências mecânico com atuador pneumático             |
| Método de reposição                        | Botão de pressão sinal pneumático                                  |
| Ecrã                                       | 6 dígitos                                                          |
| Queda da pressão, atuador                  | $0,2 \pm 0,1$ bar                                                  |
| Queda de pressão, reposição                | $0,15 \pm 0,1$ bar                                                 |
| Pressão de resposta do atuador             | $0,6 \pm 0,2$ bar                                                  |
| Reposição da pressão de resposta           | $0,6 \pm 0,2$ bar                                                  |
| Pressão operacional                        | 2 bar...8 bar                                                      |
| Pressão de reposição mínima                | 2 bar                                                              |
| Comprimento mín. do impulso para o atuador | 10 ms                                                              |
| Comprimento do impulso mínimo na reposição | 180 ms                                                             |
| Comprimento de pausa mínimo do acionamento | 15 ms                                                              |
| Período de pausa mínimo para reposição     | 50 ms                                                              |
| Prevenção e proteção contra explosões      | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Meio de funcionamento                      | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Nota sobre o meio operacional/controlo     | O funcionamento lubrificado não é possível                         |
| Em conformidade com LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura ambiente                       | -10 °C...60 °C                                                     |
| Peso do produto                            | 155 g                                                              |
| Tipo de montagem                           | Pelo orifício de passagem                                          |
| Conexão pneumática                         | M5                                                                 |
| Material da caixa                          | ABS                                                                |