

Temporizador PZVT-300-SEC

Número de referência: 150239

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Contador de sequências mecânico com atuador pneumático
Desligar pressão de comutação	0.1 bar
Pressão operacional	2 bar...6 bar
Ligar comutação de pressão	1.6 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	50 l/min
Tempo de atraso ajustável	20 s...300 s
Precisão de ajuste	± 6 s
Período de pausa para reposição	200 ms
Precisão de repetição da configuração do tempo	± 3 s
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP54 Com tampa protetora e estrutura do painel De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	45 g
Tipo de montagem	Montagem do painel frontal
Conexão pneumática	Rosca fêmea M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	ABS