


# Flange articulada SNGL-160

Número de referência: 151534

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                | 160                                                                            |
| De acordo com a norma                  | ISO 15552 (anteriormente também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                                                 |
| Temperatura ambiente                   | -40 oC...90 oC                                                                 |
| Peso do produto                        | 2358 g                                                                         |
| Material de montagem                   | Alumínio fundido                                                               |
| Material do rolamento                  | Polímero                                                                       |
| Material dos parafusos                 | Aço<br>Galvanizado                                                             |