


Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-3/8-NPT-B

Número de referência: 151555

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de retenção do controlo de fluxo do escape de ar
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 2	3/8 NPT
Elemento de ajustamento	Parafuso com cabeça ranhurada
Tipo de montagem	Aparafusar
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0.3 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Classe 4 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material dos pinos ocios	Liga de alumínio forjada
Material do parafuso de ajuste	Latão
Material da porca	Liga de alumínio forjada
Material da junta rotativa	Zinco fundido