


Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-1/2-NPT-B

Número de referência: 151559

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de retenção do controlo de fluxo do escape de ar
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Conexão pneumática 2	1/2 NPT
Elemento de ajustamento	Parafuso com cabeça ranhurada
Tipo de montagem	Aparafusar
Pressão operacional	0,3 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Classe 4 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos pinos ocios	Liga de alumínio forjada
Material da porca	Liga de alumínio forjada