


Cilindro normalizado DNG-3"-2"-PPV-A

Número código: 151622

FESTO

Conforme ISO 15552, NF E 49 003.1 e UNI 10 290, para detecção sem contato direto, com amortecimento regulável nas posições finais.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	50,8 mm
Diâmetro do êmbolo	80 mm
Rosca da haste	UNF3/4-16
Amortecimento	Amortecimento pneumático regulável em ambos os lados (PPV)
conforme norma	ISO 6431 VDMA 24562
Extremidade da haste	Rosca externa
Pressão operacional	0,6 ... 10 bar
Modo de operação	de dupla ação
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Curso de amortecimento	36 mm
Força teórica a 6 bar, retorno	2.721 N
Força teórica a 6 bar, avanço	3.016 N
Conexão pneumática	M10