


# LED luminoso para conector MV-LD-230

Código da peça: 151716

FESTO

Junta de vedação com LED para válvula solenóide MV.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador da posição de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M3
Peso do produto	1,6 g
Conexão elétrica	design quadrado, MSV conforme DIN EN 175301-803 Forma B
Tensão operacional nominal c.a.	230 V
Resistência da tensão de impacto	2,5 kV
Conexão de aterramento	disponível
Capacidade nominal, junta LED	0,33 W
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Grau de contaminação	3
Informação sobre material, corpo	TPE-U(PU)